


ラチェット式ベンダー用リバーアダプター

TA512C-1R

取扱説明書



⚠️ **注意** ご使用になられる前に必ず本取扱説明書と本体（TA512C）の取扱説明書ラベルをよく読み、理解し、正しく安全に取り扱ってください。

⚠️ **注意** なまし銅管以外は使用できません。また、硬管をなまして使用するときは、なまし過ぎ、なまし不足にご注意ください。

【守らないと】正常に加工できない、また機械の故障や事故の原因となります。


仕様

型番	TA512C-1R
適用	ラチェット式ベンダー（TA512C）逆曲げ用
適用銅管	なまし銅管
最大曲げ角度	90°
ケース寸法	220 (D) × 300 (W) × 70 (H) mm
セット質量	1.4kg
セット内容	リバーアダプター（シュー用） リバーアダプター（ガイドバー用） ケース

使用方法

【逆曲げ】

1. 曲げる銅管に合ったシューをリバースアダプター（シュー用）に挿してください。




2. 曲げる銅管に合ったガイドバーをリバースアダプター（ガイド用）に挿してください。



3. シューをセットしたリバースアダプター（シュー用）を本体に取り付けてください。




4. ガイドをセットしたリバースアダプター（ガイド用）を本体に取り付けてください。



5. 銅管をセットして、リリースレバーを図の方向に倒し、ハンドルを繰り返し握ると、シューが前進し銅管の曲げ加工が始まります。

△注意 本製品はなまし銅管専用です。硬管をなまして使用するときには、なまし過ぎ、なまし不足にご注意ください。



6. 希望の角度まで銅管が曲がったら、リリースレバーを図の方向に倒すと、シューが後退しますので銅管を外して下さい。



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、**タスコカスタマーサポートセンター**へ TEL 06-6748-9240