

# 冷媒回収袋 (TA110KF-45) 注意事項

## 使用上の注意

- ・必ず周囲に火気など着火源の無い環境で回収作業、袋内部冷媒の放出をしてください。また換気を怠らないでください。
  - ・使用前に、袋に傷、破れ等ないか確認してください。また樹脂キャップが確実に締まっていることを確認してください。
  - ・使用するホースは、ムシ押しが付いた方を、袋に接続してください。
  - ・必ずガス冷媒で回収してください。
- 液冷媒で回収した場合、回収終了していたとしても、外気温により袋内部の温度が上昇し、気化した冷媒によって袋が膨らみ続けます。回収量によっては圧力に耐えきれず破裂します。液冷媒が袋に入っている場合、袋が結露する、または霜が付きますので、時折袋下部を触り、冷えているようであれば、回収を一旦停止してください。
- ・袋は約 0.03MPa で破裂します。袋が膨らみ、張りが出る前に回収をやめてください。
  - ・バルブ付きホースを使用して、ホースを取り外すときはホース内に残った冷媒の噴出に注意してください。
  - ・回収が進むと機器が冷え込み、回収スピードが著しく低下しますが、機器をバーナー等で温めないでください。
  - ・回収スピードが低下しても、オイルに溶け込んだ冷媒が残っている可能性があります。いったんホースを外し、回収作業をやめ、しばらく放置した後再度回収作業を行ってください。
  - ・本製品は冷媒を保管するためのものではありませんので、回収した炭化水素系冷媒は火気等がない安全な場所で速やかに大気開放してください。
  - ・冷媒を放出するときは、樹脂キャップを取り外し、平たんな場所で、袋が平らになるまで押してください。

## 【仕様】

適用：炭化水素系冷媒専用

材質：アルミ蒸着 PET+ONY+LLDPE

サイズ：720×650mm

質量：約 210g

容量：約 45L

ホース接続口：1/4"フレアオス (UNF7/16-20)  
(バルブコア、シールキャップ付き)

常用圧力：0MPa (大気圧)

破裂圧力：0.03MPa

※本製品は消耗品です。保証の対象外となります。



**株式会社 イチノン TASCO**

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は

**タスコカスタマーサポートセンターへ**

**TEL: 06-6748-9240**