



2 段式クイックアクションベンダー **TA540B** シリーズ

取扱説明書



このたびは、**TASCO** クイックアクションベンダーをご購入いただき、まことにありがとうございます。ご使用に際しましては、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用下さいますようお願い申し上げます。













株式会社 **イチネン TASCO**

安全上のご注意


使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに記載した注意事項は、下記の **2** 種類に分類しています。いずれも安全に関する重要なものですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取扱いによって、死亡や重傷などの重大な結果を招く恐れが大きいもの。
 注意	誤った取扱いによって、負傷する恐れ、または物的損害を受ける恐れがあるもの。 状況によっては重大な結果を招く恐れがあるもの。

-  **警告** 1. このような時は、作業しないでください。
- ・ 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
 - ・ お酒を飲んだとき。
-  **警告** 2. 作業場の周辺状況も考慮してください。
- ・ 雨の降っている時、湿った場所またはぬれた場所、雷の鳴っているときは使用しないでください。
 - ・ 作業場は十分明るくしてください。暗所での作業は事故の恐れがあります。
-  **警告** 3. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ・ ちらかった場所や作業台での作業は、事故の原因となります。
-  **警告** 4. 安全に効率よく作業する為に無理な使用は避けて下さい。
- ・ 指定された用途以外の使用はしないでください。
-  **警告** 5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
- ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
-  **警告** 6. 製品の目的外使用及び改造の禁止
- ・ 製品の目的外使用及び改造は行わないでください。守らないと、製品の故障及び事故によりけがをする危険性を招くおそれがあります。
-  **注意** 1. 作業前・後は損傷した部品がないか点検してください。
- ・ 整備不良による事故や機械の故障によりけがをするおそれがあります。
-  **注意** 2. 取扱説明書をよくお読みください。
- ・ 事故防止のため、作業前に取扱説明書をよく読み理解して正しく取り扱ってください。

■各部のなまえ■





- ① ガイド側ハンドル
- ② シュー側ハンドル
- ③ ベンダーシュー
- ④ フック
- ⑤ 2段式クイックアクション機構ガイド

※TA540B-6、TA540B-7 には、“L” マークがついておりません。



■使用方法■ 注) 本製品は、なまし銅管専用です。

1. 90 度曲げをする場合 (R 点・L 点の使い方)

- ① 仕上げ寸法を x とします。
- ② 銅管にしるしをいれます。




- ③ 銅管をフックにかけ、ベンダーシューにきっちり入れ、シューとガイドの0点どうしをあわせ、しるしをベンダーガイドの基点 (R) に合わせ、両手でしっかりと支えて、角度を確かめながら銅管を曲げます。
- ④ 図の様に仕上げ寸法を残して曲げる場合は③と同様にベンダーガイドの基点 (L) にしるしを合わせて同様に曲げます。



2. 2 段式クイックアクション機構の使い方（180 度曲げをする場合）



- ① 銅管を 90 度曲げ同様、シューとガイドの間にセットして 90 度位置まで曲げます。



- ② 90 度位置まで来ましたら、ガイド側ハンドルを矢印の方向に動かし、起こします。



- ③ そのまま、180 度位置まで曲げます。
※180 度以上曲げると銅管が取り外せなくなります



■仕様■ 注）本製品は、なまし銅管専用です。

品番	適合銅管	曲げ半径	全長
TA540B-3	3/8 (9.53)	23.8	340
TA540B-4	1/2 (12.7)	38.1	460
TA540B-5	5/8 (15.88)	57.2	690
TA540B-6	3/4 (19.05)	76.2	795
TA540B-7	7/8 (22.23)	82.6	805

※ 製品の仕様・外観は、改良のため変更することがあります。ご了承ください。



株式会社 イチネン TASCO

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>

この製品の使用方法に関する技術的なご質問は、タスコカスタマーサポートセンターへ TEL 06-6748-9240